


CAD-ARCHIVO:		OBSERVACIONES:	
Denominación: MIT, DAIYA FDU, FDRN, FDUR		NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA. PONER EN CALOR Y MÁXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MÍNIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.	




CONTACTO NORMALMENTE
ABIERTO LIBRE DE POTENCIAL

CARGA MÁXIMA POR
RELE
 $220V \approx 1A \cos \varphi > 0,9$



EL ADAPTADOR
CNT (HEMBRA)
LO SUMINISTRA
MIT, DAIYA.



PLACA DE
LA UNIDAD
INTERIOR

**EN UNIDADES ACTUALES SE
RECOMIENDA PARA EL CONTROL
TOTAL Y MENOR CONSUMO DEL
EQUIPO CONEXIONAR CON
PASARELA DE
COMUNICACIONES(VER EN
WWW.AIRZONE.ES)**